




EANコード:	4013288238412	サイズ:	405x185x55 mm
部品番号:	05150133001	重量:	847 g
製品番号:	97110	原産国:	CZ
		関税番号:	82054000

- 耐久性に優れたフォーム製インサートを採用し、各ツールに専用の収納場所を確保しています。2色構造のため、ツールの欠品が一目で分かります。
- 化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム
- 内装スポンジフォームに工具がフィットするため、工具を取り出す作業も、快適
- 撥水・撥油、メンテナンスフリー、掃除も簡単
- 汚れに強いかつ衝撃対応
- マイナスとプラスドライバー
- 1,000 Vまでの電圧で安全に作業できるように個別検査済みの、IEC 60900に準拠した絶縁ドライバー
- 刃先の細かい凹凸によってネジから滑って外れるリスクを軽減するレーザーチップドライバー


耐久性の高い内装スポンジフォーム。2色構造により、工具が欠けている際にすぐに気づくことができます。Tool Rebelローラーキャビネットに適しています。Kraftformシリーズ100 VDEドライバー6点(プラスおよびマイナス)を装備。1,000 Vまでの電圧で安全に作業できるように個別検査済みの、IEC 60900に準拠した絶縁工具です。

ウェブリンク
<https://www.wera.de/ja/05150133001>

Wera - 97110
05150133001 - 4013288238412

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

安全な保管と概要



ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取り外す作業も簡単。慎重に設計されたツールの配置により、省スペースの収納と迅速に必要なツールを探すことができる。

2層2色の内装スポンジフォーム



工具を取り外した後、薄い灰色の底部のフォームが露出するため、戻してない工具があればすぐ分かります。

IEC 60900に準拠し、10,000Vで個別検査済みのツール



当社の電気工事用工具は、1,000ボルトの許容電圧負荷を謳いつつ、実際はIEC 60900に従って10,000ボルトで個別に検査されています。

レーザーチップはカムアウトを防ぐ



ヴェラレーザーチップはレーザー加工を通して1000 HV 0.3の硬いほどギザ歯を刃先に施します。その構造から生じた食いつきの効果はカムアウトを防ぎます。マイナス、プラス、ポジドライブ、トルクスネジに対応可。

Take it easy tool finderを採用したドライバー



ハンドルの色分けとサイズ刻印で、必要な工具がすぐに見つかります。

転がり防止



六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。

触覚的な人間工学



クラフトフォームハンドルは手にぴったりとフィットし、手にかかる負担を軽減するようにデザインされています。

ウェブリンク

<https://www.wera.de/ja/05150133001>

Wera - 97110
05150133001 - 4013288238412

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

セット内容:

162 i PH 電気工事用 絶縁プラスドライバー, PH 1 x 80 mm



05006152001	1x	PH 1 x 80 mm
05006154001	1x	PH 2 x 100 mm

160 i 電気工事用 絶縁マイナスドライバー, 0.4 x 2.5 x 80 mm




05006100001 ¹⁾	1x	0.4 x 2.5 x 80 mm
05006110001 ¹⁾	1x	0.6 x 3.5 x 100 mm
05006115001	1x	0.8 x 4 x 100 mm
05006120001	1x	1 x 5.5 x 125 mm

1) レーザーチップ無し

98110 内装スポンジフォーム Kraftformシリーズ100 VDEセット1、工具別売り, 172 x 30 x 392 mm

05137133001 ¹⁾	1x	172 x 30 x 392 mm
---------------------------	----	-------------------

1) 注意: 内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトレーリー05501051001には適合しない。



注意: 内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトレーリー05501051001には適合しない。

ウェブリンク

<https://www.wera.de/ja/05150133001>

Wera - 97110
05150133001 - 4013288238412

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de